

スズキベンチレーター ST-D

自然換気 固定型
Natural Ventilator

ST-D 型

JG：直付型／ガルバ鋼板製
JS：直付型／ステンレス製
KG：架台型／ガルバ鋼板製
KS：架台型／ステンレス製

強制換気を必要とする程きびしくない場所や、自然上昇物（熱気、蒸気、煙等）を排出する排気口として利用できます。



JG：直付型／ガルバ鋼板製



KG：架台型／ガルバ鋼板製

■材質 ●ガルバ鋼板/標準品 ●ステンレス鋼板/受注品


■用途 病院、各種学校、油庫、薬品庫、火薬庫、熱気、蒸気、煙、薬品、製油、メッキ、合板工場、乾燥炉、鋳造、熱処理工場、危険物庫、塗装工場等、強制換気の必要ない場所。

(特記事項) モートルを後から組み込むことも出来ます(要相談)

■外径寸法図表

| 形式 | A | B | C | □D | φE | 重量 (概算kg) |
|---------|------|-----|-----|------|------|--------------|
| ST-30D | 500 | 320 | 120 | 520 | 315 | 3 |
| ST-40D | 650 | 400 | 150 | 620 | 415 | 5 |
| ST-50D | 800 | 470 | 180 | 720 | 515 | 10 |
| ST-60D | 960 | 570 | 230 | 820 | 615 | 12 |
| ST-75D | 1130 | 665 | 240 | 970 | 765 | 28 |
| ST-90D | 1400 | 820 | 290 | 1120 | 915 | 65 |
| ST-105D | 1600 | 930 | 310 | 1270 | 1065 | 97 |
| ST-120D | 1800 | 990 | 350 | 1420 | — | 120 |

※STD-1200は架台型になります。



※危険物庫用は、DS型参照。

※□D (内寸) は変更が可能です。

■性能表


(m³/min)

| 形式 | 温度差 | 風速 | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ℃ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ST-30D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ST-40D | 3 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| | 5 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 |
| | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| ST-50D | 3 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 |
| | 5 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| | 10 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 |
| ST-60D | 3 | 17 | 20 | 23 | 29 | 34 |
| | 5 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 |
| | 10 | 27 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| ST-75D | 3 | 25 | 30 | 36 | 44 | 53 |
| | 5 | 31 | 35 | 41 | 48 | 55 |
| | 10 | 42 | 45 | 50 | 56 | 62 |
| ST-90D | 3 | 35 | 42 | 51 | 65 | 75 |
| | 5 | 45 | 50 | 59 | 69 | 79 |
| | 10 | 60 | 66 | 72 | 80 | 89 |
| ST-105D | 3 | 49 | 58 | 70 | 82 | 103 |
| | 5 | 60 | 68 | 80 | 93 | 108 |
| | 10 | 80 | 87 | 97 | 108 | 121 |
| ST-120D | 3 | 63 | 75 | 91 | 113 | 134 |
| | 5 | 78 | 89 | 103 | 122 | 142 |
| | 10 | 106 | 114 | 126 | 142 | 158 |

温度差：室内が室外より高い場合を示す。

■直付袴 施工法

直付袴は施工が簡単でローコスト!ムダな手間かかりません。(直付袴は、DS・STD固定・AS自然回転・ST電動共、共通です。)



注) 直付け製品には取付穴がありません。(現場合せ) 袴を取付後、本体をセット(袴に被せる)、本体と袴を必ずタッピングして下さい。(4~6ヶ所)